


**コイン形二酸化マンガンリチウム電池**  
**Coin manganese dioxide lithium batteries****CR1616**


## ■外形寸法 Dimensions(mm)



## ■定格 Specifications


公称電圧 Nominal Voltage	3 V
公称容量 (終止電圧 2.0V) Nominal Capacity ( 2.0V cutoff)	60 mAh
標準放電電流値 Standard Discharge Current	0.1 mA
標準質量 Weight	1.1 g
使用温度範囲 Operating Temperature	-30 ~ +70°C
用途 Applications	
<ul style="list-style-type: none"><li>● 時計</li><li>● 電子手帳・電卓</li><li>● SRAMやリアルタイムクロック等メモリーバックアップ</li><li>● Electronic Watch or Clock</li><li>● Electronic Calculator</li><li>● Memory Back-up Power Source for SRAM or Real Time Clock (RTC)</li></ul>	
UL認定合格部品 UL Recognized components	
<ul style="list-style-type: none"><li>● 許可番号 Certification number : MH12566</li><li>● User replaceable</li></ul>	

## ■放電特性 Discharge Characteristics




### ■放電負荷特性

#### Discharge Characteristics on Load




### ■放電温度特性

#### Discharge Characteristics on Temperature




### ■放電負荷と作動電圧（放電深度 40%時の電圧）

#### Discharge Load vs. Operation Voltage (Discharge depth 40%)




### ■放電負荷と電気容量

#### Discharge Load vs. Discharge Capacity




### ■パルス放電特性（放電深度 40%時のパルス電圧）

#### Discharge Characteristics on Pulse Load (Discharge depth 40%)



### ■保存特性

#### Storage Characteristics



\*記載のデータ及び数値は、参考値であり保証値ではありません。

\*Data is not guaranteed, and is provided for reference purposes only.