





安富利创新方案推动多功能机器人为工业自动化与智慧未来赋能



在科技的前沿，多功能机器人（Polyfunctional Robots）正逐渐成为工业和生活场景中的关键力量。这些机器人不仅能够执行多项任务，而且正在逐步取代那些只能执行单一任务的特定机器人，从而提高效率和投资回报率（ROI）。

[阅读更多](#)



Microchip

体验未来科技 解锁嵌入式应用的无限可能

希望升级您的CPLD/低端FPGA系统？试试Microchip集成数字逻辑块的PIC16F131XX 系列MCU，它的设计有助于将分立逻辑元器件集成到微控制器中，从而降低BOM成本，节省PCB板空间，又能增加数字逻辑的灵活性，加快响应时间。

[立即了解](#)

解决方案



S32M2 智慧 EOP 控制器： 精确控制新一代汽车系统

S32M2 智慧 EOP 控制器是用于管理现代车辆中电动油泵（EOP）的进阶解决方案。它能精确调节油流量和油压，确保引擎、变速箱和电动马达等关键汽车组件达到最佳润滑与冷却效果。

[阅读更多](#)

多功能机器人

安富利与我们的供应商一起为您带来领先的多功能机器人相关产品。



AAEON
UPX-7100



Amphenol
AgilLink / AgilBrick



Belfuse
Open frame
power supplies



Bourns
HES38U-RS485
混合位置传感器



ECS
ECS-327ATQMV
series AEC-Q200
multivolt oscillator



MPS
MP6602
步进电机驱动器



Murata
隔离门驱动电源
模块 (MGJ系列)



Nordic
nRF7002
Wi-Fi 6 协同IC



Novosense
MT6826S
高速磁性角度编码IC



onsemi
Smart & mobile
robotics



Panasonic
Aluminum electrolytic
capacitors (SMD
type)



Rohm
BM6343AFS-Z (New)
unipolar stepping
motor driver



Samtec
Micro Mate™ 1.00mm
pitch discrete wire
cables and connectors



SiTime
Precision timing
solutions



STMicroelectronics
STSPIN32F0A



Toshiba
TB67H482FNG



Transcend
MTE712P SSD



Vishay
SiC931

[► 购买](#) [► 解决方案](#) [► 产品目录](#) [► 技术文章](#) [► 联系我们](#)

AVNET®

[条款 & 条件](#) | [隐私](#) | [数据保护政策](#) | [联系我们](#) | [订阅](#) | [取消订阅](#)



安富利小程序



关注安富利