

AI算力狂飙不怕“发烧”？探索高效液体冷却方案



在人工智能（AI）迅猛发展的当下，强大的算力洪流也带来了“甜蜜的烦恼”——巨大的能源消耗和惊人的发热量。

[阅读更多](#)



onsemi

T10 LV-MV Si MOSFET - 80V T10 MOSFET

安森美半导体全新 T10 PowerTrench MOSFET 技术（80V、40V、25V）可提供业界领先的导通电阻 (RDS(on)、更高的功率密度和更低的开关损耗。

[阅读更多](#)

解决方案



3kW ACDC 模拟电源解决方案： 为工业与电信应用提供高效率电力

这款 3kW ACDC 模拟电源供应器（PSU）采用了业界首款用于托腾柱功率因子校正（Totem Pole PFC）的混合讯号控制器 NCP1681，在提供卓越效能的同时，也具备紧凑的体积。

[阅读更多](#)

能源 - 高效率计算

安富利与我们的供应商一起为您带来领先的能源 - 高效率计算相关产品。



AAEON
AAEON SRG-AM62
引领智能能源管理



Abracon
为新一代电源应用
提供高性能跨感稳压
电感(TLVR)



Amphenol
EnergyKlip™系列
550A储能连接器



Belfuse
TET series
power supply



Bourns
TLVR 電感器



Molex
PowerPlane OCP
ORV3 cable
assemblies




MPS
10A and 25A family
of power modules



Murata
PTC 热敏电阻
PRF15BC102RB6RC



Nordic
nRF54 系列



Panasonic
Graphite TIM
(Compressible type)



Rohm
Next-Gen 650V
GaN HEMT: ROHM's
GNP2070TD-Z



Samtec
Eye Speed® cable



STMicroelectronics
STM32N6 MCU



TDK
全新 FS160* 系列
microPOL (μPOL)
电源模块



Toshiba
Over temperature
detection solution for
AI/Data center
thermal management



Transcend
2.5" SATA & PATA
SSD475P



Vishay
PowerPAK®
SO-8DC 封装

[▶ 购买](#) [▶ 解决方案](#) [▶ 产品目录](#) [▶ 技术文章](#) [▶ 联系我们](#)

