



DeepSeek引爆AI热潮，边缘智能决胜未来



2025年以来，DeepSeek发布的大模型热度居高不下，再次点燃了全球对人工智能的无限热情。深度学习模型以指数级速度膨胀，性能不断突破极限，成本效益也在向着更低的发展趋势，这为各行各业带来了颠覆性变革。

[阅读更多](#)



Power Integrations InnoSwitch™3-EP 和 InnoSwitch™4-QR 电源开关

InnoSwitch3-EP和InnoSwitch4-QR氮化镓反激式开关专为服务器、个人电脑待机电源以及功率高达 220 W、电压高达 1250 V 的工业电源而设计。 [阅读更多](#)

解决方案



NXP i.MX93 AI 加速开发板 MaaXBoard OSM93

MaaXBoard OSM93 搭载 NXP i.MX 93 系统单芯片运算模块，内建 AI/机器学习 NPU 加速器、EdgeLock 安全隔离区与 Energy Flex 架构，支持多处理域分离。 [阅读更多](#)



能源 – 高效率运算

安富利与我们的供应商一起为您带来领先的能源 – 高效率运算相关产品。



AAEON
通过AAEON AI推论及边缘运算解决方案，结合数字孪生技术，实现节能高效



Abracon
Abracon ClearClock® AK2B/AK3B系列超低抖動差分振荡器




Amphenol
OCP ORv3 交流输入连接器和电缆组件



Belfuse
Front end power supply



Molex
Mirror mezz connectors



MPS
MPM82504




Murata
陶瓷电容器 GRM系列



Nordic
ML Studio 用于创建嵌入式ML模型



Novosense
用于隔离电源的26V H桥变压器驱动器




onsemi
Zonal Architecture - NCV7410



Panasonic
SP-Cap conductive polymer aluminum electrolytic capacitors (KX series)



Rohm
GNP2070TD-Z New 650V GaN HEMT




Samtec
In Development - Halo® Next gen mid-board optical transceivers



Sandisk
Date center SSD DC SN861




STMicroelectronics
STM32N6



Toshiba
Power multiplexer circuit using common-drain MOSFET



Transcend
UTE210T U.2 SSD



Vishay
SiC 二极管

[▶ 购买](#) [▶ 解决方案](#) [▶ 产品目录](#) [▶ 技术文章](#) [▶ 联系我们](#)

AVNET®

[条款 & 条件](#) | [隐私](#) | [数据保护政策](#) | [联系我们](#) | [订阅](#) | [取消订阅](#)



安富利小程序



关注安富利