



2025年 5月

DeepSeek引爆AI熱潮，邊緣智慧決勝未來



2025年以來，DeepSeek發佈的大模型熱度居高不下，再次點燃了全球對人工智慧的無限熱情。深度學習模型以指數級速度膨脹，性能不斷突破極限，成本效益也在向著更低的趨勢發展，這為各行各業帶來了顛覆性變革。

[繼續閱讀](#)



Power Integrations

InnoSwitch™3-EP 和 InnoSwitch™4-QR 切換開關

InnoSwitch3-EP和InnoSwitch4-QR專為伺服器、電腦待機電源供應器以及功率高達 220 W、電壓高達 250V的工業電源而設計。

[繼續閱讀](#)

解決方案



NXP i.MX93 AI 加速開發板 MaaXBoard OSM93

MaaXBoard OSM93 搭載 NXP i.MX 93 系統單晶片運算模組，內建 AI/機器學習 NPU 加速器、EdgeLock 安全隔離區與 Energy Flex 架構，支援多處理域分離。

[繼續閱讀](#)



能源 – 高效率運算

安富利與我們的供應商一起為您帶來領先的能源 – 高效率運算相關產品。



AAEON

Unlock energy efficiency with AAEON AI edge powered by digital twins



Abracon

Abracon ClearClock® AK2B/AK3B系列超低抖動差分振盪器



Amphenol

OCP ORv3 交流輸入連接器和電纜組件




Belfuse

Front end power supply



Molex

Mirror mezz connectors



MPS

MPM82504



Murata

GRM系列陶瓷電容




Nordic

ML Studio for creating embedded ML models



Novosense

用於隔離電源的26V H橋變壓器驅動器



onsemi

Zonal Architecture - NCV7410



Panasonic

SP-Cap conductive polymer aluminum electrolytic capacitors (KX series)



Rohm

GNP2070TD-Z New 650V GaN HEMT



Samtec

In Development - Halo® Next gen mid-board optical transceivers




Sandisk

Date center SSD DC SN861



STMicroelectronics

STM32N6




Toshiba

Power multiplexer circuit using common-drain MOSFET



Transcend

UTE210T U.2 SSD



Vishay

SiC 二極管

[▶ 購買](#) [▶ 解決方案](#) [▶ 產品目錄](#) [▶ 技術文章](#) [▶ 聯繫我們](#)

AVNET

[條款 & 條件](#) | [隱私](#) | [數據保護政策](#) | [聯繫我們](#) | [訂閱](#) | [取消訂閱](#)



Copyright © 2025 | Avnet
Avnet Asia, 151 Lorong Chuan, New Tech Park, Singapore
您收到這封電子郵件是因為您訂閱了安富利的電子報。
如果您不想再收到此電子報，請點擊取消訂閱。